

# KAPPA LOAD

9650FTP250P63 CL67

EAN 4031582314236

Número de comanda 00827783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Kappa load

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 1440 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 1200 kg

Tracidad de carga estàtica 2400 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 305 mm

Àmplia general 110 mm

Pes total 10,047 kg

## RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Color	Passivat blau
Desplaçament	61 mm
Scio de giro	187,5 mm
Sterferencia de giro	375 mm
	✓
Dome Dictel	111 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP250P63 CL67

EAN 4031582314236

Número de comanda 00827783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP250P63 CL67

EAN 4031582314236

Número de comanda 00827783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

