

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770
 订单号 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 36 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 44.4 mm |
| 轮体宽度 | 36 mm |
| 胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Basetech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 160 kg |
| 静态载重 | 320 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总重量 | 0.143 kg |

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770
订单号 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

