

GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Galea |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 162 mm |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespattes |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Poliàmida |
| Forquilla Forma | Tancat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 40 mm |
| Sterferencia de giro | 205 mm |

FITACIÓ

| | |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant | 22 mm |
| Pern Longitud | 40 mm |

GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

