

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961

Номер заказа 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha stainless |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 160 kg |
| Грузоподъемность статическая | 320 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 128 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 0,981 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 34 mm |
| Ширина тела | 34 mm |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 123 mm |
| Поворотное соединение | 246 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |
| Нержавеющая сталь | ✓ |

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961
Номер заказа 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

3477U00100P62-neu

