INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	31 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	50 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	12 mm
Raggio di piroettamento	45 mm
Ingombro di piroettamento	90 mm
Diametro cuffia superiore	15,2 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	35 mm
Larghezza battistrada	11 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto





