

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	75 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	150 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.66 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯，泡沫
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	70 岸 A

