

MAXTECH

UAR125X40-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidade de carga estática	400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,266 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAR125X40-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

