

## MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Maxtech                    |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 500 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 1000 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 0,91 kg                    |

## KERÉK

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                       |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán        |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó, rozsdamentes |
| Átmérő                       | 200 mm                         |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                          |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                          |
| Kerékagy hossza              | 58 mm                          |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                     |

