

# AGILA

2470UAP100R05-20

EAN 4031582301120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	138 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	0.882 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	42 Shore D

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	38 mm
회전 반경	88 mm
회전 간섭	176 mm
돔 직경	60 mm

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm

# AGILA

2470UAP100R05-20

EAN 4031582301120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

2470UAJ100R05-20 M8/19

