

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	✓
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	91,5 mm
Larghezza complessiva	46 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	77 mm
Ingombro di piroettamento	154 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	11 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

