

## STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Stylea                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola    |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg                       |
| Statický Nosnost            | 80 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                       |
| Celková výška               | 57 mm                       |
| Celková šířka               | 37 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,72 kg                     |

## KOLO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                      |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty        |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou |
| Šroub              | Ozubené                       |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                   |
| Průměr             | 55 mm                         |
| Šířka Běhoun       | 11 mm                         |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                     |

## UCHYCENÍ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Materiál             | Polyamid              |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo    |
| Otočné ložisko       | Přírubový čep, otočný |
| Radius otočení       | 47 mm                 |
| Otočné rušení        | 94 mm                 |
| Průměr otočné kamery | 18 mm                 |

## MONTÁŽ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Typ montáže          | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru Matice | 8 mm                        |

# STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

