INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA CLINIC

5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea clinic
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	130 mm
Szerokość całkowita	71 mm
Waga całkowita	0,81 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	108 mm
Zasięg działania koła	216 mm
Średnica kopuły	45,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Szary biały (RAL9002)
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	42 mm

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

Numer zamówienia 00061630

Rysunki produktu





Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH