

ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Número de encomenda 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	240 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,844 kg

ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Número de encomenda 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

