

# ALPHA

3470UFR200P63

EAN 4031582304497  
Номер заказа 00037021

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 400 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 800 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 240 mm                                    |
| Общая ширина                       | 96 mm                                     |
| Общий вес                          | 2,669 kg                                  |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид                                       |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник               |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                              |
| Диаметр                 | 200 mm   |
| Ширина Протектор        | 46 mm  |
| Ширина тела             | 46 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                   |
| Радиус поворота       | 155 mm                  |
| Поворотное соединение | 310 mm                  |
| Диаметр купола        | 96 mm                   |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3470UFR200P63

EAN 4031582304497  
Номер заказа 00037021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

