INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea clinic
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	120 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	240 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	118 mm
Àmplia general	83 mm
Pes total	0,82 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	32 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	51 mm

El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH