

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер заказа 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	2,341 kg

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297  
Номер заказа 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

