

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Galea stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 139 mm |
| Загальна ширина | 66 mm |
| Загальна вага | 0,455 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання Нержавіюча сталь |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 128 mm |
| Поворотне з'єднання | 256 mm |
| Діаметр ковпачка | 59 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 12 mm |

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

