



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.46 kg

轮子

轮体材料	铝
	凸形
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D
适用于	pimespo_still_wagner

技术图纸

