

AGILA

2470UAP050P30-11

EAN 4031582324631

Rendelési szám 00031410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 40 kg |
| Statikus teherbírás | 80 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 69 mm |
| Teljes szélesség | 43 mm |
| Összsúly | 0,165 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 50 mm |
| Futófelület szélessége | 20 mm |
| Test szélessége | 20 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 49 mm |
| Körbeforgás | 98 mm |
| Kupola átmérője | 41 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |
| Típek | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

AGILA

2470UAP050P30-11

EAN 4031582324631
Rendelési szám 00031410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

