PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	48,5 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet vægt	0,06 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Kantet
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	45 mm
Hjulbane bredde	18 mm
Fælgbredde	18 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	67 mm
Pladebredde	24 mm
Længde på pladehul (maksimum)	54 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	54 mm
Pladehullets diameter	5,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Bestillingsnummer 00021141

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH