

MAXTECH

PNC125x30-Ø8 HL36,5

EAN 4031582485837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Schiuma di poliuretano
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (A)	70 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	75 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	150 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,21 kg

MAXTECH

PNC125x30-Ø8 HL36,5

EAN 4031582485837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto

