

AGILA

2471PJP100P50

EAN 4031582301410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,82 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

