

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil de ligne
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	400 kg
Poids global	2.45 kg

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

