

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

Összsúly 5,85 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Peremes kerék
Átmérő	230 mm
Futófelület szélessége	82 mm
Tengely furat átmérője	45 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	70 mm
Furat átmérője	14 mm
Alkalmas	jungheinrich_mic

SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma 5

