

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Número de comanda 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negra, negra
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	135 kg
Tracidad de carga estàtica	270 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,842 kg

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296

Número de comanda 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

