

КАРРА

96821TP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Номер на поръчката 00827807



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карра
Тип корпус	Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	2000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	305 mm
Обща ширина	116 mm
Общо тегло	5,925 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	55 mm
Ширина на тялото	55 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	61 mm
Радиус на завъртане	187,5 mm
Интерференция при завъртане	375 mm
Диаметър на купол	111 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Номер на поръчката 00827807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА

96821TP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Номер на поръчката 00827807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

