INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Średnica otworu Oś	8,4 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	36 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech silent
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	250 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,3 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numer zamówienia 00033627

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH