

DURATECH

TOP 080x74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	560 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.45 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	74 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	80 mm
Anchura del cuerpo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204ZV

DURATECH

TOP 080x74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Número de pedido 00829536
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

