

ZETA

4681UOP200P63 XL

EAN 4031582400601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	640 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-0,5 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	3,2 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Draaicirkel	230 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA

4681UOP200P63 XL

EAN 4031582400601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

