

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	25 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	50 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	28 mm
Загальна ширина	20 mm
Загальна вага	0,02 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кутовий
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	20 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	25 mm
Протектор	13 mm
Ширина тіла	13 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	40 mm
Ширина тарілки	17 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	30 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	30 mm
Діаметр отвору планшета	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Номер замовлення 00021131
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

