PRODUKTINFORMATION

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Dobbelt flange med Sporkrans
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	26 mm
Aksel Huldiameter	15 mm
Navlængde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech plus
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	240 kg
Belastning ved 6 km/t	200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	480 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Bestillingsnummer 00860912

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH