

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Amortecimento, Resistente ao calor
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda	Metalizado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,3 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech heat
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	80 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	250 °C
Peso geral	0,57 kg

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

