

# NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Parafili	Con parafili
Diametro	140 mm
Larghezza battistrada	60 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	65 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Tipo di cuscinetto	6006 2RS
Tipo di tenuta	A
Adatto per	bt_linde

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	700 kg
Portata statica	1400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,99 kg

# NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

