



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Galea                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | ✓                               |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 141 mm                          |
| Ukupna širina                  | 66 mm                           |
| Ukupna težina                  | 0,523 kg                        |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                                |
| Prečnik                    | 100 mm                                        |
| Širina omotac              | 30 mm                                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## KUCISTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Materijal       | poliamid  |
| oblik viljuska  | Zatvoreno |
| okretni lezaj   | Dve lopte |
| ofset           | 40 mm     |
| okretni radijus | 128 mm    |
| Otpor okretanju | 256 mm    |
| Prečnik kupole  | 59 mm     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak |
| Dužina ploče                     | 95 mm                                    |
| Širina ploče                     | 70 mm                                    |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 44,5 mm                                  |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 52 mm                                    |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 72 mm                                    |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 76 mm                                    |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm                                    |

# GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

