

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Objednávací číslo 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Mono
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	70 kg
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	104 mm
Celková hmotnost	0,146 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	24 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	34 mm
Radius otočení	74 mm
Otočné rušení	148 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402
Objednací číslo 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

