

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Scout
外壳类型	带弹簧式方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
不锈	✓
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	242 mm
总宽度	72 mm
总重量	2.912 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	角
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	50 mm
旋转半径	150 mm
转向干涉	300 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	130 mm
上板宽	74 mm
上板孔长度 (最大)	110 mm
上板孔宽度 (最大)	50 mm
上板孔直径	10.5 mm

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

