INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	250 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	500 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,42 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,2 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662

Numărul de comandă 00031363

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH