

## ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Номер замовлення 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● ● |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                       |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 250 kg                                |
| Електропровідність                 | Ni                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 500 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 155 mm                                |
| Загальна ширина                    | 85 mm                                 |
| Загальна вага                      | 0,83 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма       | Широка                  |
| Колір            | Нержавіюча сталь        |

## КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                                            |
| Матеріал тіла           | Поліамід                                          |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована     |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                                |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)                            |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 125 mm                                            |
| Протектор               | 40 mm                                             |
| Ширина тіла             | 40 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 100 mm              |
| Ширина тарілки                            | 85 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Номер замовлення 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

