

KAPPA LOAD

9651ITP250P63 CL67

EAN 4031582314601

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	6.1 kg

CHAPE

Déport	61 mm
Rayon d'encombrement	187.5 mm
Diamètre d'encombrement	375 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	111 mm

ROUE

Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	55 mm
Largeur du corps de roue	55 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP250P63 CL67

EAN 4031582314601

Numéro de commande 00830357

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

