

# DURATECH

UOD200x50-Ø20 NL58

EAN 4031582439007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |       |
|--------|-------|
| 롤 성능   | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성   | ●●●●● |
| 부식방지   | ●●●●● |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Duratech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 400 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 예               |
| 정지 중 하중용량      | 800 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.95 kg         |

## 휠

|            |               |
|------------|---------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드         |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일      |
| 베어링        | 롤러 베어링, 스테인리스 |
| 직경         | 200 mm        |
| 트레드 폭      | 50 mm         |
| 차축 홀 직경    | 20 mm         |
| 허브 길이      | 58 mm         |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D    |

# DURATECH

UOD200x50-Ø20 NL58

EAN 4031582439007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

