

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S30

EAN 4031582359992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта | Linea clinic |
| Тип | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен | подобен EN12531 - Болнични лебедни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Неръждаемост | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 300 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 130 mm |
| Обща ширина | 71 mm |
| Общо тегло | 0,846 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 15 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 102,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 205 mm |

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF награда за
Дизайн

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S30

EAN 4031582359992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|------------------|--|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
| Диаметър на Болт | 32 mm |
| Дължина на Болт | 42 mm |
| Намек | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



IF награда за
Дизайн

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

