

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920
Numero d'ordine 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila stainless
Emissioni di CO2 (ambito 3)	0,57 kg CO2e
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,149 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, medio
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	49 mm
Ingombro di piroettamento	98 mm
Diametro cuffia superiore	41 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm
Suggerimento	Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numero d'ordine 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

