

COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	42.5 mm
Poids	0.05 kg

CHAPE

Déport	11 mm
Rayon d'encombrement	27 mm
Diamètre d'encombrement	54 mm

ROUE

Diamètre	32 mm
Largeur du bandage	14 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	32 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	24 mm
Diamètre des trous de la platine	4.2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

