PRODUCTINFORMATIE

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila stainless
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	183 mm
Totaal gewicht	0,95 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	36 mm
Draaicirkel	262 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	50 mm
Diameter plaatgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen







