

LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11

EAN 4031582419085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea light
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	100 mm
Ancho total	73 mm
Peso total	0,417 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	32 mm
Radio de giro	88 mm
Interferencia de giro	176 mm
Diámetro del domo	40 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	11 mm



Club Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



IF Premio
Diseño

LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11

EAN 4031582419085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

