

## LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Objednáací číslo 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ●●●○○

Hluk pohybu ●●●○○

Úbytek ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Elektrické vodivé	✓
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	59 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,128 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	51 mm
Otočné rušení	102 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

# LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556  
Objednáací číslo 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

