

LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Objednávací číslo 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Elektrické vodivé	✓
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	59 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,128 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Šířka středu kola	8 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	51 mm
Průměr otáčení	102 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
Objednací číslo 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

