

# ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Номер на поръчката 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	108 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0,905 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	90 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	39 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	44,5 mm
Радиус на завъртане	121 mm
Интерференция при завъртане	242 mm
Диаметър на купол	75 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

# ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Номер на поръчката 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

