

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	53 mm
Радиус на завъртане	90.5 mm
Интерференция при завъртане	181 mm
Диаметър на купол	98 mm

## КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	120 mm
Обща ширина	98 mm
Общо тегло	1.4 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Номер на поръчката 00062071  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

