



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 700 kg

Статичен Товароносимост 1400 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 1,004 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	70 mm
Диаметър на отворите Ос	17 mm
Дължина на центъра	75 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Тип лагер	6303
Тип уплътнение	B
Подходящ за	jungheinrich_mic

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

